



Modèle T Active

Haut-parleur actif modèle T

Haut-parleur actif modèle T

Le haut-parleur actif Model T combine des décennies de recherche en acoustique, électronique, amplification et composants de pointe pour recréer vos enregistrements avec un réalisme époustouflant. Les systèmes de haut-parleurs entièrement actifs se dispensent des croisements passifs trouvés dans les haut-parleurs conventionnels en faveur de l'insertion des croisements avant l'amplificateur. Les avantages incluent une flexibilité accrue des formes de filtres, la possibilité de faire des ajustements fins entraînant une réponse améliorée sur et hors axe (ce sont souvent des objectifs concurrents dans les haut-parleurs passifs), le couplage

direct de l'amplificateur au pilote (évitant les pertes inhérentes au passif crossovers), et SLP plus élevé avec une distorsion plus faible. Le haut-parleur actif modèle T a été conçu pour être d'une qualité exceptionnelle et abordable, tout en apportant un design supérieur à la table. De nouvelles conceptions de pilotes, une analyse des vibrations de l'enceinte et des tests en chambre anéchoïque ont contribué à créer un produit incroyable. Un système audio « à la pointe de la technologie » implique ce que certains appellent une « suspension de l'incrédulité ». Cela signifie que le système de lecture transcende le support enregistré et vous transporte vers un lieu en direct. Vous oubliez que c'est un enregistrement et croyez que vous êtes là lors de la performance live. Notre objectif avec l'enceinte Bryston Model T Active est de fournir à nos clients un niveau supérieur d'incrédulité. Le haut-parleur actif modèle T nécessite le répartiteur actif DSP BAX-1 et trois canaux d'amplification par haut-parleur. Nous recommandons deux amplificateurs 21B³ à trois canaux (un pour chaque haut-parleur) pour créer un système complet. Cette combinaison créera une expérience d'écoute optimale. Un système de haut-parleurs actifs superbement conçu peut apporter une résolution et un contrôle dynamique plus élevés à votre système audio. Les différences sont loin d'être subtiles et le système de haut-parleur actif Bryston fait passer la performance au niveau supérieur.



Audition Véritable
Les meilleures marques.
Le meilleur service.
Les meilleurs conseils.

Jacques Dubé

418-863-3333
auditionveritable@hotmail.ca
www.auditionveritable.com



Traits

- Niveaux élevés de SPL sans distorsion ni compression
- Correspondance unité à unité (**appairées**)
- Pilotes conçus sur mesure avec des paniers en aluminium moulé sous pression, des assemblages magnétiques importants et des systèmes de moteur personnalisés
- Conception à large dispersion
- Conçu pour éviter les résonances du coffret
- Nécessite trois canaux d'amplification par haut-parleur
- Nécessite un crossover DSP actif BAX-1

Finitions bois

- Frêne noir, cerisier de Boston, noyer ou noyer expresso
- Placage personnalisé (coût supplémentaire)

Options

- Out Rigger extra-larges - Équipés de pointes plus grandes à hauteur réglable (via clé Allen)

Caractéristiques physiques

- Réponse en fréquence : 25 Hz à 20 kHz (+/- 3 dB)
- Impédance : 4 Ohms (nominal)
- Sensibilité : 89 dB SPL @ 1 mètre avec 1 watt (anéchoïque)
- SPL maximum : 118 dB SPL @ 1 mètre
- Puissance recommandée : 10 watts à 500 watts RMS
- Tweeter : Dual 1,0 "
- Milieu de gamme : Dual 5,25 "
- Woofer : Triple 8.0 "

